

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T308, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7035-2
GTIN	4069515019941
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-2
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Rompi-trucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura