

Garant

Inserto per tornitura VB.T 160404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura