

**CNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Avanzamento $f$	0,28 - 0,88 mm/gir,
Rompitrucioli	PH
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura