

**CNMG 190612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PH
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 190612
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura