

**CNMG 190608, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 190608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PH

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura