

**CNMG 160612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Rompitrucioli	PH
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura