


**CNMM 160616, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CNMM 160616
Rompitrucioli	PX
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento $f$	0,25 - 0,9 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura