

Garant

Inserto per tornitura VBMT 160404, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261152 HB7035-2
GTIN	4069515022019
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Tipo	HB7035-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompi-trucioli	SS
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Raggio di curvatura

0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura