


**CNMM 190616, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	PX
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,6 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura