


Garant

Inserto per tornitura SNMG 120408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251224 HB7010-2
GTIN	4069515017602
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura