

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7010-2
GTIN	4069515020268
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompi-trucioli	SS
Tipo	HB7010-2
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura