

**WNMG 080408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	HQ
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura