

Garant

Inserto per tornitura VBMT 110304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261144 HB7010-2
GTIN	4069515021852
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Rompi-trucioli	SS
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Condizione di taglio

continuo

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura