


**DNMG 150604, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	CA125P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PMG
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura