

**DNMG 150608, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PMG
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura