




Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7035-2
GTIN	4069515019040
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 m/min
Rompi-trucioli	SG
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura