

**VBMT 160408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	HQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160408

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura