

**TNMG 220408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 220408
Rompitrucioli	PMG
Avanzamento $f$	0,15 - 0,5 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura