

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7035-2
GTIN	4069515019804
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Tipo	HB7035-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompi-trucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura