

Garant

Inserto per tornitura VB.T 160404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7020-2
GTIN	4069515022170
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompi-trucioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160404

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura