


**CC. T 060204, Tipo: CA125P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT060204-HQ CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	HQ

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura