

**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Avanzamento $f$	0,14 - 0,55 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	WQ
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080808
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura