

**VBMT 160404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Rompitrucioli	HQ
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura