

**CCMT 09T308, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	HQ
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Insetto	CCMT09T308-HQ CA125P
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura