

Garant

Inserto per tornitura VBMT 110304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261144 HB7020-2
GTIN	4069515021876
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Rompi-trucioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 m/min
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Raggio di curvatura

0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura