

**CCMT 09T302, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 260 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rompitrucioli

GK

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura