

**DC. T 070202, Tipo: CA125P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tipo	CA125P
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	HQ

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura