


**SNMG 190612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251368 CA125P |
| GTIN | 4960664015658 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 140 - 330 m/min |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio a_p | 1 - 11 mm |
| Codice ISO Inserto | SNMG 190612 |
| Impiego principale | P |
| Rompitrucioli | PH |
| Avanzamento f | 0,3 - 1 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 8 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Tipo | CA125P |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura