

Garant

Inserto per tornitura TCMT 110208, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260954 HB7020-2
GTIN	4069515021395
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tipo	HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rompi-trucioli	SS
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 m/min
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura