


**SNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	CA125P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PMG
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura