

Garant

Inserto per tornitura VB.T 160404, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7035-2
GTIN	4069515022194
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 m/min
Rompi-trucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura