

**DCMT 11T302, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura