

**DCMT 11T308, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Rompitrucioli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA125P

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura