

**TNMG 220404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	PMG
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo	CA125P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 220404

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura