

**SNMG 120408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Avanzamento f	0,3 - 1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompitrucioli	PH
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 330 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura