

**Garant**

### Inserto per tornitura CCMT 09T308, per lavorazione di finitura



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7035-2
GTIN	4069515019484
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompi-trucioli	SS
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7035-2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto

## Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura