


**SNMG 150612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Tipo	CA125P
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 330 m/min
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Rompitrucioli	PH
Avanzamento f	0,3 - 1 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura