

**WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,14 - 0,55 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura