

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7035-2
GTIN	4069515020305
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7035-2
Tolleranza	M

Scheda tecnica

Rompi-trucioli

SS

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura