


**WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Tipo	CA125P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Rompitrucioli	WP
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura