

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T304, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7010-2
GTIN	4069515020626
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7010-2
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura