

**WNMG 080404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucoli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura