




WN.G 080408, Tipo: CA125P



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WN.G 080408
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucoli	PMG
Tipo di prodotto	Insero per tornitura