

Garant

Inserto per tornitura VB.T 160408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7010-2
GTIN	4069515022217
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompi-trucioli	SM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura