

Garant

Inserto per tornitura CC.T 120404, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7010-2
GTIN	4069515019507
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompi-trucioli	SS
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura