


**WNMG 080408 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Rompitrucoli	WP
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura