




**WNMG 080416, Tipo: CA125P**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Tipo	CA125P
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PMG
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080416
Tolleranza	M

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura