


**CC. T 060202, Tipo: CA125P**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT060202-HQ CA125P
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P

Rompitrucoli

HQ

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura