

**DNMG 150608, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150608 CA6525 Tipo: CA6525
Rompitruccioli: MQ
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	MQ
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura