

**CCMT 060204 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260094 CA125P |
| GTIN | 4960664017478 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,07 - 0,5 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tipo | CA125P |
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Impiego principale | P |
| Rompitrucioli | WP |
| Codice ISO Inserto | CCMT 060204 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 90 - 180 m/min |
| Tolleranza | M |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |